

**TNMG 160404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Klasa artykułu	21G

Opis

TNMG 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia