

**Garant****WN.G 080408, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Klasa artykułu	21G

## Opis

WN.G 080408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

## Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia