

**WNMG 080404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251962 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820822 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

WNMG 080404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| Zastosowanie główne | M |
| Warunki skrawania | lekko załamane |
| Łamacz wiórów | VS |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 260 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,75 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| Gatunek | HB7140-1 |

| | |
|---|---|
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080404 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |