

**TNMG 160408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Klasa artykułu	21G

Opis

TNMG 160408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia