

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia