

Garant**Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem i wydłużonym ostrzem, stożek Morse'a: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	321780 3
GTIN	4069515008396
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- Wartość siły docisku w kN można odczytać bezpośrednio na tarczy manometru.
- Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi ostrza. Kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowane.
- Łożyska precyzyjne dla dużych obciążeń osiowych i wysokiej dokładności ruchu obrotowego.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.
- Kompensacja długości za pomocą sprężyny.

Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60°/30°.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, **gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach**, by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego zamocowania z kontrolowaną siłą.

- Jako przeciwkiel do zabieraków czołowych nr 327400–327403, 327455–327465, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
- Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
- Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
- Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.

Opis techniczny

maksymalna osiowa siła mocująca	650 daN
---------------------------------	---------

Karta danych

maksymalne bicie	0,01 mm
długość kła C	43 mm
długość użytkowa B	124 mm
największa $\varnothing$ kła 60° A	12 mm
do detali o masie	300 kg
$\varnothing$ korpusu D	66 mm
największa $\varnothing$ kła 30° A	28 mm
stożek Morse'a	MK3
odcinek ugięcia sprężystego	2 mm
Rodzaj produktu	Kły centrujące