

Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm

Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia