

**WNMG 080408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Warunki skrawania	lekko załamane
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia