



Lampy prętowe akumulatorowe LED, typ: 260



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081449 260
GTIN	4069515008563
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Solidna i cienka akumulatorowa latarka prętowa LED z gumowaną powierzchnią, magnesem mocującym i dodatkową diodą LED na głowicy. 3 różne ustawienia oświetlenia (punktowe, jasne, przyciemnione). Możliwość wielokrotnego ładowania przez port USB-C. Idealna jako lampa inspekcyjna w ograniczonej przestrzeni.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 42
Strumień światła	400 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	260 mm
masa	94 g
czas świecenia	3 - 20 h

Karta danych

strumień światła, stopień 2	40 lm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa