

Garant**TN.G 160404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia