

**Garant****WN.G 060404, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Klasa artykułu	21G

## Opis

WN.G 060404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia