

**CNMG 160608, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$ .	5,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Łamacz wiórów	VG

Gatunek	HB7140-1
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia