



### Uchwyt M-Drill, Chwyt: ZS20



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 080750 ZS20   |
| GTIN             | 4069515008594 |
| Klasa artykułu   | BAW           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Oprawki do tulejek zaciskowych M-Drill są wyposażone w aluminiowy pierścień chłodzący z otworami, który umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła powstającego podczas wiercenia termicznego. W rezultacie ciepło nie jest doprowadzane do wrzeciona maszyny.

##### Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucz mocujący ER nr 309680 25.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

#### Opis techniczny

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Zamienne nakrętki mocujące ER | 25    |
| wymiar A długości wysięgu     | 76 mm |
| Klucze mocujące ER            | 25    |

## Karta danych

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ø zewn. D                 | 42 mm                     |
| do tulejek zaciskowych ER | 25                        |
| zakres mocowania          | 1 - 16 mm                 |
| Rodzaj produktu           | Uchwyt z tuleją zaciskową |