

Garant**WN.G 060404, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia