

**Garant****TNMG 160408, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Klasa artykułu	21G

## Opis

TN.G 160408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M

Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia