


Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB7120-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia