

**DNMG 150608, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VG
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia