

**Garant****VN.G 160408, Gatunek: HB7140-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Klasa artykułu	21G

### Opis

VN.G 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

### Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia