

**CNMM 120408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 120408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 8 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	2 - 8 mm
posuw $f$	0,2 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 180 m/min
Łamacz wiórów	VR
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia