



Korpus zabieraków czołowych do mocowania w uchwycie tokarskim



Dane zamówienia

Numer katalogowy	327540
GTIN	4019208019895
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 8 – 80 mm.
- Wstępnie naprężony, przesuwany osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
- Kieł nadaje się do ostrzenia.
- Bez kła centrującego, bez tarcz zabierakowych.
- Do korpusów podstawowych wielk. 3 – 6 pasują wszystkie tarcze zabierakowe nr 327600 – 327650 oraz kły centrujące nr 327660.
- Prawo- i lewobieżne.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

wskazówka:

Odpowiednik 321750 i 321770.

Ø chwytu: 25 mm

długość chwytu mocującego: 45 mm

Ø korpusu: 85 mm

masa: 2,3 kg

Opis techniczny

długość chwytu mocującego	45 mm
masa	2,3 kg

Ø chwytu	25 mm
Ø korpusu	85 mm
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe