

Garant**CCMT 060202, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 060202 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia