

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia