

Garant**CCMT 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 120408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia