



Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie INOX, Sprawdziany do gwintu UNF: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080758 M8
GTIN	4069515008990
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne płaskie (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych. Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Opis techniczny

Zalecana moc napędu	1,5 kW
zalecana prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹

Karta danych

Ø chwytu	8 mm
gwint M	M8
Ø otworu rdzenia	7,4 mm
Grubość materiału	0,7 - 3 mm
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne