

Garant**DCMT 11T308, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	2,75 mm
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7120-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia