



Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie INOX, Sprawdziany do gwintu UNF: M5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080758 M5
GTIN	4069515008976
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne płaskie (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych. Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Ø chwytu	6 mm

Karta danych

zalecana prędkość obrotowa	2600 min ⁻¹
Zalecana moc napędu	1 kW
gwint M	M5
Grubość materiału	0,7 - 3 mm
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne