

**Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGV17-150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Klasa artykułu	03M

Opis**Wykonanie:**

Szlifierka kątowa Milwaukee z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Szlifierka kątowa 1750 W / 150 mm ze **stałą elektroniką**, funkcją Anti-Kickback, **uchwytem ręcznym antywibracyjnym**, zmianą płytek bez narzędzi. Wraz z nakrętką mocującą **FIXTEC**.

w dostawie::

dotatkowy uchwyt, osłona, przewód zasilający 4 m.

oznaczenie producenta: AGV17-150XC

pobór mocy: 1750 W

maksymalna prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 150 mm

maks. głębokość cięcia: 45 mm

masa: 3 kg

Opis techniczny

pobór mocy	1750 W
ID producenta	AGV17-150
maks. wibracje wg EN	8,7 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	9500 min ⁻¹
Kickbackstop	tak
maks. głębokość cięcia	45 mm

Układ łagodnego rozruchu	tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	150 mm
masa	3 kg
oznaczenie producenta	AGV17-150XC

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT