



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

290015 16

GTIN

Klasa artykułu

29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

- **Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.**
- **Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.**

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b

4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$

4 mm

do \varnothing radełkowania d_1

10 mm

oś krążka

299910 6

zakres roboczy

0 - 12,5 mm

kierunek skrawania

lewe i prawe

dla profilu radełkowania

RGE45° BL/BR45°

dla profilu radełkowania

RBL 1×BR

dla profilu radełkowania

RAA 2×AA

Karta danych

dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
Rodzaj produktu	Narzędzia do radełkowania