



Narzędzie do radełkowania bezwórowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290015 10
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

- **Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.**
- **Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłków.**

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	4 mm
do $\varnothing$ radełkowania d_1	10 mm
oś krążka	299910 6
zakres roboczy	0 - 12,5 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA

Karta danych

dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
Rodzaj produktu	Narzędzia do radełkowania