

Garant

Chwytki magnetyczne LM, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 1300kg



Dane zamówienia

Numer katalogowy	382030 1300
GTIN	4069515009089
Klasa artykułu	32D

Opis

Wykonanie:

- Obsługiwane ręcznie magnesy do indywidualnego użytku. Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja z neodymowymi magnesami trwałymi o wysokiej wydajności.
- Optymalna wydajność nawet w przypadku dużych szczelin powietrznych, bez rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego.
- Certyfikowana, indywidualnie sprawdzana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora (patrz certyfikat kontrolny).
- całkowicie obudowany, lekki chwytak magnetyczny o zwartej konstrukcji, z blokadą zabezpieczającą.
- Solidna konstrukcja, łatwe włączanie i wyłączanie.
- Powierzchnia mocowania magnesu z dwoma biegunami wzdłużnymi.
- Lekko poruszająca się dźwignia z blokadą bezpieczeństwa.
- Wysokiej jakości wykonanie w ponadczasowej stylistyce GARANT w połączeniu z przemyślaną obsługą i wymogami bezpieczeństwa.

Opis:

Chwytki magnetyczne są idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego i wydajnego przenoszenia materiałów ferromagnetycznych. Zarówno w produkcji, w magazynie, jak i na placu budowy – te potężne narzędzia zapewniają maksymalną wydajność i łatwą obsługę.

Zalety:

- **Imponujące wartości udźwigu, w zależności od modelu do kilku kilogramów.**
- **Wyposażony w stabilny system magnetyczny i blokadę zabezpieczającą, która zapobiega przypadkowemu zwolnieniu.**
- **Brak zewnętrznego zapotrzebowania na energię w przypadku magnesów trwałych – idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych.**
- **Kompaktowa konstrukcja ułatwia obsługę i przechowywanie.**

Zastosowanie:

- **Załadunek i rozładunek obrabiarek**
- **Bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów do 1300 kg.**
- **Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur.**
- **Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.**

wskazówka:

Szczelina powietrzna < 0,1 mm w przypadku materiału stalowego! Włączanie chwytaka magnetycznego tylko na powierzchniach magnetycznych! Geometrie podnoszonych elementów są dostosowane w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa. Na życzenie certyfikat badania sił zrywania. Wymagana przez prawo, coroczna kontrola zgodnie z normą DIN EN 13155. Formularz zwrotu dostępny w sklepie internetowym eShop.

Opis techniczny

wymiar B	333,5 mm
masa	56 kg
wymiar D	121,5 mm
maksymalna szerokość materiału płaskiego	1500 mm
maksymalna długość materiału płaskiego	3300 mm
Nośność maksymalna elementów okrągłych	630 kg
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego	100 mm
maksymalna Ø materiału okrągłego	300 mm
wymiar C	147,4 mm
wymiar G	64 mm
wymiar F	323 mm
wymiar E	112 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego	10 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich	1300 kg
wymiar A	309,5 mm

Karta danych

Rodzaj produktu

Chwytek magnetyczny