

MIRKA**Szlifierki oscylacyjne DEROS, oznaczenie producenta: 650CV****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Pierwsza szlifierka mimośrodowa z **silnikiem bezszczotkowym bez zasilacza**.

- **Niskie zużycie energii. Niezwykle kompaktowa, cicha, lekka i mocna.**
- **Małe wibracje, interfejs Bluetooth.**
- **Możliwe zewnętrzne odciąganie pyłów.**

Zastosowanie:

obróbka ubytkowa (szlifowanie zgrubne, pośrednie i wykańczające) w drewnie, metalu i na powierzchniach lakierowanych. Bardzo dobrze nadaje się do obróbki trudno dostępnych albo profilowanych powierzchni zarówno przy obróbce na mokro, jak i na sucho.

wskazówka:

Odpowiednie ściernice z 6 otworami – nr artykułu 567775, z 15 otworami – nr artykułu 567558 i ABRANET – nr artykułu 567800.

Pasująca tarcza podporowa, artykuł nr 567990, wielk. 147.

Pasujący wąż z kablem elektrycznym do odsysania zewnętrznego nr 077327, wielk. 5,5.

złącze: złącze Bluetooth

pobór mocy: 350 W

Ø talerza szlifierskiego: 150 mm

okrąg oscylacji: 5,0 mm

liczba drgań: 4000 - 10000 min⁻¹

masa: 1 kg

maks. wibracje wg EN: 3,4 m/s²

Opis techniczny

masa	1 kg
maks. wibracje wg EN	3,4 m/s ²
liczba drgań	4000 - 10000 min ⁻¹
okrąg oscylacji	5,0 mm
oznaczenie producenta	650CV
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
pobór mocy	350 W
złącze	złącze Bluetooth

Aksesoria

Wąż odsysający CE Długość 5,5 m	077327 5,5
Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 147 mm	567990 147