



Szlifierki taśmowe GI, ID producenta: 790202



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077613 790202
GTIN	2050001676764
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: **Solidna konstrukcja** dzięki **silnikom o szczególnie dużej mocy**.

- **wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności,**
- **wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),**
- **opatentowany system napinania taśmy,**
- **duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie.**

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi

- **komfortowa obsługa, praca bez wibracji**
- **ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania**
- **możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej.**

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako **szlifierka taśmowa**, z **modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów.**

w dostawie::

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

wskazówka:

Taśmy ściernie patrz nr od 558310 i nr 558453-56.
oznaczenie producenta: GI 75 2H

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 1500 min⁻¹

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu: 3000 min⁻¹

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

masa: 65 kg

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GI 75 2H
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1500 min ⁻¹
ID producenta	790202
szerokość taśmy	75 mm
masa	65 kg
długość linki	2000 mm

Akcesoria

Podstawy pod maszyny ID producenta 99001004	077614 99001004
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 80	558310 80
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 40	558310 40
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 120	558310 120
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 60	558310 60
Podstawy pod maszyny ID producenta 99001003	077614 99001003