

**Garant****Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z gwintem mocującym, HSK-A 63, MK wewn.: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306750 3
GTIN	4045197505125
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- wewnętrzne i zewnętrzne zbieżności dokładnie szlifowane
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyniku pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)
- chwyt przetoczony na twardo (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 140 mm

Ø zewn. D: 40 mm

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	140 mm
Stożek Morse'a wewnętrzny	3
Ø zewn. D	40 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Adaptery do uchwytów