

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306675 50
GTIN	4045197290397
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

\varnothing zewn. D: 120 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 30 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 50

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 50

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	30 mm
---	-------

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	50
Ø trzpienia d ₁	50 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	50
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø zewn. D	120 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Rurka do chłodziwa HSK do oprawek HSK 50	309880 50
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do oprawek HSK 50	309890 50
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50