

Garant**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, HSK-A 100, MK wewn.: 3**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	306970 3
GTIN	4045197290571
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Szlifowane po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

Stożek Morse'a wewnętrzny	3
wymiar A długości wysięgu	150 mm
Ø zewn. D	40 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm

Karta danych

Strategia skrawania

HSC

Rodzaj produktu

Adaptery do uchwytów