

**Przyrządy do wytaczania szczęk, Ø zewn. / wewn.: 153/110 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Klasa artykułu	38L

**Opis****Wykonanie:**

Korpus z wbudowanym, **kutym matrycowo pierścieniem spiralnym**, który można obracać za pomocą radełkowania na obrzeżu korpusu. Pierścień ten porusza **3szczęki 2-stronnedo** wewnątrz i na zewnątrz w sposób bezstopniowy. Śruby oporowe do wytaczania szczęk nastawczych montuje się w otworach szczęk nasadowych uchwytu tokarskiego. **Podczas wytaczania uchwyt zaciskany jest z taką samą siłą (mocowanie wstępne) jak podczas późniejszej obróbki elementów.**

**Objaśnienie:**

szczeka nastawna

rolka

korpus ze spiralą

Szczęki nasadowe

śruba zaczepowa

**Zastosowanie:**

Do efektywnego **wytaczania wewn. i przetaczania zewn. miękkich szczęk nasadowych** w uchwytach tokarskich. Również do **prze- lub doszlifowywania** hartowanych szczęk nasadowych **w celu dokładniejszego ruchu obrotowego.**

Ø zakresu oporu w pozycji J: 50 - 115 mm

Ø zakresu oporu w pozycji A: 150 - 215 mm

masa: 1,5 kg

pasują do uchwytów tokarskich o  $\varnothing$  do: 250 mm

## Opis techniczny

$\varnothing$ zakresu oporu w pozycji A	150 - 215 mm
$\varnothing$ wewnętrzna	110 mm
$\varnothing$ zewnętrzna	153 mm
pasują do uchwytów tokarskich o $\varnothing$ do	250 mm
masa	1,5 kg
$\varnothing$ zakresu oporu w pozycji J	50 - 115 mm