

**Garant**

### Modułowe imadła NC ze wspomaganiem siły nacisku LCV 125 G, szerokość szczęk A: 125GSTmm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361290 125GST |
| GTIN             | 4069515011259 |
| Klasa artykułu   | 31H           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. **Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp, rozmiar 200 mm.**

**Cecha:** stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwarłości.

Wrzeczono azotowane i całkowicie zamknięte (zwiększona niezawodność, optym. zabezp. przed opiłkami, min. nakład pracy podczas czyszczenia).

##### Funkcja:

**Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm).** Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

##### Zastosowanie:

Dzięki suwowi roboczu wrzeciona wynoszącemu 2,5 mm nadaje się do konwencjonalnego mocowania szczękami schodkowymi i wkładkami.

##### w dostawie::

Ze szczękami stopniowanymi (nr 361400 125; 361348 125), 4 wkładkami mocującymi (nr 361160 7), 4 wkładkami (nr 361240 1) i łapami zaciskowymi (nr 360750 125/160).

##### Wyp. dodatkowe:

Szczęka (patrz nr 361331–361970), klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025.

#### Opis techniczny

## Karta danych

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | LCV125G                               |
| moment obrotowy                        | 30 Nm                                 |
| maks. siła mocująca do                 | 40 kN                                 |
| masa                                   | 33 kg                                 |
| Wersja                                 | System mocowania<br>w punkcie zerowym |
| maks. rozstaw                          | 331 mm                                |
| Rodzaj produktu                        | Imadło maszynowe                      |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/361290-125GST>