

**Mahr****Suwmiarki cyfrowe IP67 i-wi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412738 300
GTIN	4059192002527
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Z bezprzewodowym interfejsem danych i-wi. Odporna na działanie pyłu i wilgoci. Czas pracy ok. 3 lata. bez głębokościomierza, wg normy zakładowej.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

złącze: System radiowy MAHR i-wi

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 64 mm

**Opis techniczny**

długość szczęk	64 mm
----------------	-------

przełączalny odczyt	mm / cale
czas pracy	ok. 3 lat
Kalibracja	A1
norma	norma zakładowa
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,04 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
złącze	System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

## Akcesoria

Odbiornik radiowy i-wi typ STICK	498912 STICK
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300
	081560 CR2032

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300

412468 MS300