



Imadła 5-osiowe TeleCentric, Typ: 70



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361255 70
GTIN	4250364404709
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

- nadają się optymalnie do zastosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych
- możliwość mocowania konwencjonalnego i za pomocą wkładek
- wrzeciono teleskopowe, kontur zakłócający pozostaje bez zmian
- centryczne, łatwe programowanie bez przesunięcia punktu zerowego
- dostęp do obrabianego przedmiotu niezależny od rozstawu
- kształt symetryczny = obrabiany przedmiot pozostaje zamocowany osiowo i równoległy
naddatek materiału jest symetrycznie rozdzielony
- wymiana szczęk bez użycia narzędzi w ciągu 10 s / parę szczęk dzięki zastosowaniu
szybkoszłącza
- stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o małym zakresie konserwacji
- standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 dla wymiaru 200 systemu mocowania w
punkcie zerowym
- skala pierścieniowa do dokładnej regulacji centrycznego położenia
- siła mocowania 30 kN przy liniowym momencie obrotowym 45 Nm.

w dostawie::

Korba ręczna, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643330 rozm. 14, szczęki nasadowe nr 361258 – 361264, łapy mocujące nr 360750, rozm. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 lub 25M10/138.

Szczęki nasadzane nr 361258–361260, łapy mocujące nr 360750, wielk. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, wielk. 25M10 lub 25M/138.

Opis techniczny

zakres mocowania S1	9 - 85 mm
szerokość B	94 mm
maks. siła mocująca do	30 kN
rozwartości kluczy	14 mm
maksymalny moment obrotowy	45 Nm
zakres mocowania S2	66 - 135 mm
wysokość h	27,1 mm
długość L	286 mm
szerokość rowka n H7	20 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	TeleCentric
Seria	TeleCentric
wysokość korpusu c	168,9 mm
masa	17,5 kg
Wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/361255-70>