

**Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412766 200
GTIN	7630041106152
Klasa artykułu	45A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Możliwość ciągłej pracy ponad 12000 godzin, przełączanie na tryb Standby po 10 min i automatyczne wyłączenie po 2 h. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych, z rolką napędową.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

1 bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

złącze: złącze TLC TESA Link

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
rolka napędowa	tak
automatyczne wyłączenie	tak
Kalibracja	A1
norma	norma zakładowa
wymiar głębokości	płaskie
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
czas pracy	12000 h
długość szczęk	50 mm
układ Stand-by	tak
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
złącze	złącze TLC TESA Link
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Oprogramowanie Data-Direct	498925
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ USB	498918 USB
Odbiornik radiowy TWIN Station typ STATION	498917 STATION
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ D	498918 D
Nadajnik radiowy TLC-TWIN typ SENDER	498916 SENDER
Nadajnik typ S121	498966 S121
Oprogramowanie Stat-Express	498926