

**Przyrządy do wytaczania szczęk, Ø zewn. / wewn.: 215/135 mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 315900 215/135 |
| GTIN             | 4019208059488  |
| Klasa artykułu   | 38L            |

**Opis****Wykonanie:**

Korpus z wbudowanym, **kutym matrycowo pierścieniem spiralnym**, który można obracać za pomocą radełkowania na obrzeżu korpusu. Pierścień ten porusza **3szczęki 2-stronnedo** wewnątrz i na zewnątrz w sposób bezstopniowy. Śruby oporowe do wytaczania szczęk nastawczych montuje się w otworach szczęk nasadowych uchwytu tokarskiego. **Podczas wytaczania uchwyt zaciskany jest z taką samą siłą (mocowanie wstępne) jak podczas późniejszej obróbki elementów.**

**Objaśnienie:**

szczeka nastawna  
rolka  
korpus ze spiralą  
Szczęki nasadowe  
śruba zaczepowa

**Zastosowanie:**

Do efektywnego **wytaczania wewn. i przetaczania zewn. miękkich szczęk nasadowych** w uchwytach tokarskich. Również do **prze- lub doszlifowywania** hartowanych szczęk nasadowych **w celu dokładniejszego ruchu obrotowego.**

Ø zakresu oporu w pozycji J: 70 - 140 mm

Ø zakresu oporu w pozycji A: 215 - 285 mm

masa: 5 kg

pasują do uchwytów tokarskich o  $\varnothing$  do: 250 mm

## Opis techniczny

|  |              |
|--|--------------|
| pasują do uchwytów tokarskich o $\varnothing$ do | 250 mm       |
| $\varnothing$ zakresu oporu w pozycji A          | 215 - 285 mm |
| $\varnothing$ wewnętrzna                         | 135 mm       |
| masa   | 5 kg         |
| $\varnothing$ zakresu oporu w pozycji J          | 70 - 140 mm  |
| $\varnothing$ zewnętrzna                         | 215 mm       |