



Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL IP67, zakres pomiarowy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412786 300
GTIN	7630041106329
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 h, przełączanie na tryb Standby po 10 min i automatyczne wyłączenie po upływie 2 godzin. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy. Obudowa ze stalową płytką ochronną i powierzchnią „Soft Touch”. Z rolką napędową.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

złącze: złącze TLC TESA Link

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 64 mm

Opis techniczny

automatyczne wyłączenie	tak
długość szczęk	64 mm
czas pracy	12000 h
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
rolka napędowa	tak
wymiar głębokości	płaskie
Kalibracja	A1
układ Stand-by	tak
z głębokościomierzem	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	Norma zakładowa
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	złącze TLC TESA Link
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ D	498918 D
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ USB	498918 USB
Oprogramowanie Data-Direct	498925
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Oprogramowanie Stat-Express	498926
Nadajnik radiowy TLC-TWIN typ SENDER	498916 SENDER
Odbiornik radiowy TWIN Station typ STATION	498917 STATION
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412468 MS300
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300