

HOLEX**Suwmiarki warsztatowe, z odczytem bez paralaksy i dokładną regulacją, zakres pomiarowy: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415170 500
GTIN	4045197319029
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala. płaski noniusz zapewnia **odczyt bez paralaksy**, bezpośredni odczyt **wymiaru wewnętrznego** dzięki dodatkowej skali z dokładną regulacją.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
długość szczęk	150 mm
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
norma	ISO 13385
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,1 mm
regulacja dokładna	tak
Technika pomiarowa	analogowy

materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	021000 500
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	021010 500