



## Laser uniwersalny „autoMAGIC“, Typ: 5SP



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Klasa artykułu	460

### Opis

#### Wykonanie:

Urządzenie łączy cechy lasera liniowo-krzyżowego i lasera 5-wiązkowego. **Samoczynna niwelacja dzięki wahlivemu układowi z tłumieniem magnetycznym.** Pulsacyjne, pionowe i poziome wiązki światła laserowego, włączane jednocześnie i oddzielnie. Funkcja pionizacyjna w kierunku do dołu lub do góry, 3 poziome wiązki laserowe w kierunku do przodu, w lewo i w prawo. Kąt pomiędzy wszystkimi wiązkami laserowymi wynosi 90°. Możliwość zablokowania w celu odwzorowania „linii ukośnych” i zabezpieczenia na czas transportu.

#### w dostawie::

Magnetyczny uchwyt ścienny z gniazdem do statywu, tablica celownicza, torba i 3 baterie nr 081561, rozm. LR6.

### Opis techniczny

wysokość	112 mm
klasa lasera	2M
masa	0,5 kg
szerokość	116 mm

zakres niwelowania	±3 stopni
głębokość	69 mm
zasięg	30 m
gwint do statywu	1/4 UNC, 5/8 UNC cal
oznaczenie producenta	654KLP5SP
Liczba dołączonych baterii	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Laser uniwersalny

## Akcesoria

Fotostatyw typ	468558
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6