

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/06 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 10/06 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 1010E06
 pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 12 mm
 długość główki L₁: 10 mm
 długość całkowita L: 70 mm
 śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

Wielkość chwytu	10 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1010E06
długość główki L ₁	10 mm
wielk. płytki	6 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	10×10 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
długość całkowita L	70 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
śruby mocujące Typ 22	269028 22