

HOLEX**Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 750mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415100 750
GTIN	4045197203175
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

Opis techniczny

ustalanie	Śruba ustalająca górna
przełączalny odczyt	mm/cal
długość szczęk	150 mm
zakres pomiarowy	0 - 750 mm
Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana
podziałka	1/128 cal
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
norma	ISO 13385
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,12 mm

podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000