

**HOLEX®****Suwmiarki, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415186 1000
GTIN	4045197479853
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej  $\varnothing$ .** Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

Z dokładną regulacją.

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

norma: DIN 862

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,12 mm

długość szczęk: 200 mm

$\varnothing$  odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 3,3 kg

**Opis techniczny**

długość szczęk	200 mm
$\varnothing$ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
masa	3,3 kg
Kalibracja	A1
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowana

zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
wykonanie elementów skali	matowana
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
granica błędu	0,12 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
regulacja dokładna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000