

Mahr

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 41,24 mm, Zakres pomiarowy w każdym kierunku /Ø obudowy: 2,2/45mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	436506 2,2/45
GTIN	4059192074081
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty ze wskazaniem cyfr. i analog., **odczyt 1/1000.**

Tryb pomiaru: normalny / min. / maks. / maks.-min.

Możliwość wprowadzenia współczynnika korekcyjnego.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk CR2032, czopy mocujące o Ø 8 mm, klucz do trzpieni, trzpień pomiarowy z węglików spiekanych o Ø 2 mm.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498951. Trzpień zamienny patrz nr 436210; 436240.

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
odchylenie f_e	10 μ m
nacisk pomiarowy	0,06 N
zakres obrotu	2×110 stopni

Karta danych

Ø chwytu mocującego h6	8 mm
obszar nieczułości f_u	5 μ m
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C5
Rodzaj produktu	czujników dźwigienkowo - zębatych