



Wysoko wydajny koncentrat chłodząco - smarujący + olej do pił CBF, zawartość: 20 l



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084241 20
GTIN	2050001676245
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający **wysokie wymagania**. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

wysokowydajny koncentrat chłodząco-smarujący do **wewnętrznego doprowadzania chłodziwa** (IKZ) i nadający się do stosowania pod wysokim ciśnieniem.

Zalety:

Zwiększają **trwałość narzędzi, wydajność skrawania i jakość powierzchni, bez chloru** – bez szkodliwych oparów, **przyjazne dla środowiska**.

Koncentraty mają właściw. **antykorozyjne**, chronią powłoki lak., są bezwonne i **nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne**, nie podrażniają skóry.

Zastosowanie:

uniwersalny, **do wszelkiej obróbki skrawaniem** (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, przeciąganie otworów, **piłowanie**, szlifowanie). Niezbędny przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych. Standardowo **rozcieńczany w proporcji 1:20**, w przypadku bardzo twardych materiałów i stali szlachetnej w stosunku od 1:10 do 1:15.

wskazówka:

Oleje do prowadnic lub łoż Jokisch są dostarczane na zamówienie. Są one optymalnie dostosowane do wszystkich innych produktów firmy Jokisch (nie tworzą się kleiste resztki), mogą być też używane jako oleje hydrauliczne i przekładniowe.

Opis techniczny

zawartość	20 l
Wersja	kanister

Akcesoria

Pompy ręczne do kanistrów	084356
---------------------------	--------