



Szlifierki dwutarczowe DS z instalacją wyciągową, 400 V, Typ: DS15/300A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Klasa artykułu	03S

Opis

Wykonanie:

Szlifierka 2-tarczowa z instalacją wyciągową zamontowaną w podstawie.

Pył szlifierski jest skutecznie oddzielany przez filtr wodny i filtr wstępny oraz końcowego oczyszczania – wykonane z tworzywa sztucznego. **Dostawa bez ściernic.**

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

pobór mocy: 1100 W

maksymalna prędkość obrotowa: 1450 min⁻¹

Ø D ściernicy: 300 mm

szerokość ściernicy T: 40 mm

Ø H otworu ściernicy: 76 mm

wydajność instalacji wyciągowej: 10 m³/min

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	1450 min ⁻¹
oznaczenie producenta	DS15/300A

pobór mocy	1100 W
masa	160 kg
wydajność instalacji wyciągowej	10 m ³ /min
szerokość ściernicy T	40 mm
Ø H otworu ściernicy	76 mm
Ø D ściernicy	300 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki podwójne

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK60	596610 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC80	596610 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ NK60	596610 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ NK24	596610 NK24